

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.6-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 NO.6-32
GTIN	4062406034351
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 3,51 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,77 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	56 mm
varren Ø D _s	4 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	10,53 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	3,51 mm
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 371
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3 mm
Alkureiän Ø	2,77 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Kierteennousu	0,794 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	6-32 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi