

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.3/8-8
GTIN	4062406038076
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 31,9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	69,85 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteenousu	3,175 mm
Kierteen Ø	34,925 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierrettä/ tuuma	8

Alkureiän Ø	31,9 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.3/8-8 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi