

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-12****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130030 5/8-12 |
| GTIN | 4062406035075 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,9 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|----------|
| Lastuava aine | HSS E |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen Ø | 15,88 mm |
| Varren nelikulmio □ | 9 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 12 |
| Alkureiän Ø | 13,9 mm |
| Standardi | DIN 376 |

| | |
|--------------------------|--|
| Kierteen syvyys | 47,64 mm |
| varren $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Kierteennousu | 2,117 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierretyyppi | UN |
| Kierteen koko | 5/8-12 UN |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpäreiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |