

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-12****Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.3/8-12
GTIN	4062406035815
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,75 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	32,75 mm
Kierteen syvyys	69,85 mm
Kierteen Ø	34,925 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,117 mm

Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	28 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1.3/8-12 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi