

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1/4-48
GTIN	4062406036775
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,85 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	6,35 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	5,85 mm
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	19,05 mm

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,529 mm
varren $\varnothing D_s$	7 mm
Standardi	DIN 371
Kierrettä/ tuuma	48
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-48 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi