

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-4,5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 2-4,5
GTIN	4062406036478
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D_s: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 45,03 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	5,644 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	250 mm
Alkureiän Ø	45,03 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	32 mm

Kierteen syvyys	101,6 mm
varren $\varnothing D_s$	40 mm
Kierteen \varnothing	50,8 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	2-4,5 UNC
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi