

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-16**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/4-16
GTIN	4062406037901
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	31,75 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Lastu-urien määrä	4
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376

varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm
Alkureiän Ø	30,3 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/4-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi