

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1-20
GTIN	4062406037628
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,3 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	16 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kokonaispituus L	160 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Alkureiän Ø	24,3 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1-20 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi