

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.5/16-12
GTIN	4062406037994
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 31,3 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	12
Kokonaispituus L	200 mm
varren Ø D _s	28 mm
Kierteennousu	2,117 mm

Kierteen Ø	33,338 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Alkureiän Ø	31,3 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.5/16-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi