

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-56

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 1/4-56
GTIN	4062406036768
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

 varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,95 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	5,5 mm
Kierrettä/ tuuma	56
Kierteen Ø	6,35 mm
Kierteen syvyys	19,05 mm

Kokonaispituus L	80 mm
Kierteennousu	0,454 mm
Alkureiän Ø	5,95 mm
varren Ø D _s	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1/4-56 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi