

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/8-36

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 3/8-36
GTIN	4062406036942
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

 varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,9 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	10 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	28,59 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteen Ø	9,525 mm
Kierrettä/ tuuma	36

Kierteennousu	0,706 mm
Standardi	DIN 371
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	8 mm
Alkureiän Ø	8,9 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	3/8-36 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi