

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/4-18
GTIN	4062406037895
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,55 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	31,75 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Alkureiän Ø	30,55 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Kokonaispituus L	180 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	63,5 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,411 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.1/4-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi