

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 7/16-20
GTIN	4062406037055
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,9 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen syvyys	33,33 mm
Kokonaispituus L	110 mm
varren Ø D _s	9 mm

Kierteen Ø	11,11 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Alkureiän Ø	9,9 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	7/16-20 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi