

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 7/8-20
GTIN	4062406037505
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,15 mm

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio □	14,5 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierteen Ø	22,23 mm

Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	21,15 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	7/8-20 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi