

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 15/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 15/16-20
GTIN	4062406037574
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 23,812 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 22,7 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	23,812 mm
Alkureiän Ø	22,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	47,64 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,27 mm
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kokonaispituus L	160 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	15/16-20 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi