

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 11/16-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 11/16-12
GTIN	4062406037369
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 17,462 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

 varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 15,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteenousu	2,117 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	14 mm
Alkureiän Ø	15,5 mm

Varren nelikulmio □	11 mm
Kierteen Ø	17,462 mm
Kierteen syvyys	34,92 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	125 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	11/16-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi