

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 5/8-16
GTIN	4062406037291
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,4 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	14,4 mm
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	12 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	110 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	16

Kierteen Ø	15,88 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	5/8-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi