

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 7/16-24
GTIN	4062406037048
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,1 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	10,1 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	33,33 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	24

Kokonaispituus L	110 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen Ø	11,11 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	9 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/16-24 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi