

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.5/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.5/16-18
GTIN	4062406037970
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 32,1 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,411 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	32,1 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	33,338 mm
Varren nelikulmio □	22 mm

Kierrettä/ tuuma	18
varren Ø D _s	28 mm
Kierteen syvyys	66,69 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierrettyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1.5/16-18 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi