

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 7/8-27
GTIN	4062406035242
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 22,23 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,4 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	66,69 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	21,4 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm

Kierteen Ø	22,23 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kierteennousu	0,94 mm
Kierrettä/ tuuma	27
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	7/8-27 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi