

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/8-12
GTIN	4062406035556
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D_s: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 26,5 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	180 mm
Terien lkm Z	4
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	57,15 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,117 mm

varren $\varnothing D_s$	22 mm
Kierteen \varnothing	28,575 mm
Alkureiän \varnothing	26,5 mm
Varren nelikulmio \square	18 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1.1/8-12 UNF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi