

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.7/8-20**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 1.7/8-20
GTIN	4062406036294
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 46,42 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kokonaispituus L	250 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierteen Ø	47,625 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Alkureiän Ø	46,42 mm
Terien lkm Z	4

Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	95,25 mm
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/8-20 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi