

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 5/8-18
GTIN	4062406037284
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 15,88 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierteenousu	1,411 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kierteen syvyys	47,64 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3

Kierteen Ø	15,88 mm
Alkureiän Ø	14,5 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	5/8-18 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi