

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/4-14**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130030 1.1/4-14
GTIN	4062406035679
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	14
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio □	20 mm
Alkureiän Ø	30 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Lastuava aine	HSS E

Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	31,75 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	1.1/4-14 UNS
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi