

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.3/8-18

Tilastiedot

Tilausnumero	130030 1.3/8-18
GTIN	4062406035785
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Kierteenousu	1,411 mm
Kierteen Ø	34,925 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	69,85 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	18

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	33,7 mm
varren Ø D _s	28 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.3/8-18 UNEF
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi