

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, pinnoittamaton, Tyyppi: 2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130030 2-12
GTIN	4062406036447
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 50,8 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Varren nelikulmio □: 32 mm

Alkureiän Ø: 48,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Alkureiän Ø	48,8 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,117 mm
Kierteen Ø	50,8 mm
Kokonaispituus L	250 mm

Kierrettä/ tuuma	12
Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	32 mm
Kierteen syvyys	101,6 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	2-12 UN
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähditys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi