

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1/4-27****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 130031 1/4-27 |
| GTIN | 4062406036829 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 6,35 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 7 mm

Varren nelikulmio □: 5,5 mm

Alkureiän Ø: 5,45 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|----------|
| Kierteen syvyys | 19,05 mm |
| Alkureiän Ø | 5,45 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Kierteennousu | 0,94 mm |
| Kokonaispituus L | 80 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Varren nelikulmio □ | 5,5 mm |

| | |
|-------------------------|--|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Lastuava aine | HSS E |
| varren Ø D _s | 7 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 27 |
| Kierteen Ø | 6,35 mm |
| Kierretyyppi | UNS-LH |
| Kierteen koko | 1/4-27 UNS LH |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | B |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 3xD läpireiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |