

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.1-72

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 NO.1-72
GTIN	4062406036485
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 72

Kierteen Ø: 1,85 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

 varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,55 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	2,1 mm
Terien lkm Z	2
Kierrettä/ tuuma	72
Kokonaispituus L	45 mm
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	2,8 mm
Kierteen Ø	1,85 mm

Kierteen syvyys	5,55 mm
Alkureiän Ø	1,55 mm
Lastu-urien määrä	2
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,353 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1-72 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi