

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 3/4-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 3/4-12
GTIN	4062406037437
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	38,1 mm
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	17 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Kierteennousu	2,117 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
varren Ø D _s	14 mm

Kokonaispituus L	125 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	3/4-12 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi