

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.5-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 NO.5-40
GTIN	4062406036577
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,18 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,59 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	9,54 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	3,5 mm
Alkureiän Ø	2,59 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,635 mm
Standardi	DIN 371

Kierrettä/ tuuma	40
Kokonaispituus L	56 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Kierteen Ø	3,18 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	5-40 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi