

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 NO.12-40
GTIN	4062406036713
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D_s: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,9 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	5,49 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	4,9 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Kierteen syvyys	16,47 mm
varren Ø D _s	6 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	12-40 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi