

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.12-48**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 NO.12-48
GTIN	4062406036706
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 5,49 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,98 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	80 mm
Alkureiän Ø	4,98 mm

Kierteen syvyys	16,47 mm
Kierteen Ø	5,49 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,529 mm
Kierrettä/ tuuma	48
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	12-48 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi