

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.6-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 NO.6-32
GTIN	4062406036591
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 3,51 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4 mm

Varren nelikulmio □: 3 mm

Alkureiän Ø: 2,77 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	56 mm
Kierteen Ø	3,51 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Kierteennousu	0,794 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D <sub>s</sub>	4 mm
Kierteen syvyys	10,53 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	3 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	2,77 mm
Kierrettyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	6-32 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi