

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppe: 9/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 9/16-24
GTIN	4062406037192
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,4 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	9 mm
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	24
Kierteen Ø	14,29 mm
Terien lkm Z	3
varren Ø D _s	11 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteen syvyys	57,16 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	13,4 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	9/16-24 UNEF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi