

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: NO.2-56****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 NO.2-56
GTIN	4062406036515
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 2,18 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,78 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	6,54 mm
Alkureiän Ø	1,78 mm
Kierteen Ø	2,18 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371
varren Ø D _s	2,8 mm
Varren nelikulmio □	2,1 mm

Kierrettä/ tuuma	56
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	45 mm
Kierteennousu	0,454 mm
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	2-56 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi