

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/8-12**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130036 1.1/8-12
GTIN	4062406042271
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 28,575 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 26,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierteenousu	2,117 mm
Alkureiän Ø	26,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	18 mm
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteen syvyys	57,15 mm
Terien lkm Z	4

varren $\varnothing D_s$	22 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen $\varnothing$	28,575 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1.1/8-12 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi