

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 5/16-20

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 5/16-20
GTIN	4062406039158
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

 varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteenousu	1,27 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	8 mm

Alkureiän Ø	6,7 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	7,94 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	23,82 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	5/16-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpäreiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi