

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/16-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.3/16-8
GTIN	4062406040109
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 30,162 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 22 mm

Varren nelikulmio □: 18 mm

Alkureiän Ø: 27,2 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteen Ø	30,162 mm

Kierteen syvyys	60,32 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	18 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	22 mm
Alkureiän Ø	27,2 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/16-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi