

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 7/8-9****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 7/8-9
GTIN	4062406039806
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 9

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 19,34 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	18 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	22,225 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Alkureiän Ø	19,34 mm
Kierteennousu	2,822 mm
Kokonaispituus L	140 mm

Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	9
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	66,69 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	7/8-9 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi