

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppe:
1.9/16-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130031 1.9/16-16
GTIN	4062406038250
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauusmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 38,2 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	32 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteennousu	1,588 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	38,2 mm
Terien lkm Z	4

Kierteen Ø	39,688 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.9/16-16 UN LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi