

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 1.1/2-6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130031 1.1/2-6
GTIN	4062406038229
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 6

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	38,1 mm
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	33,7 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm

Kierteennousu	4,233 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Kierrettä/ tuuma	6
Kierretyyppi	UNC-LH
Kierteen koko	1.1/2-6 UNC LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3×D läpäreiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi