

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 7/16-28

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 7/16-28
GTIN	4062406039264
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 11,11 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,35 mm

Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	11,11 mm
Alkureiän Ø	10,35 mm
varren Ø D _s	9 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	28
Kierteennousu	0,907 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	7 mm
Kierteen syvyys	33,33 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	7/16-28 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi