

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/4-12**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130036 1.1/4-12
GTIN	4062406042400
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 29,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	31,75 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	180 mm
Kierteennousu	2,117 mm

Kierteen syvyys	63,5 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	29,5 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1.1/4-12 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi