

Garant
Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.5/16-8

Tilaustiedot

Tilausnumero	130035 1.5/16-8
GTIN	4062406040246
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 33,338 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 30,3 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	30,3 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Kierteen syvyys	66,69 mm
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen \varnothing	33,338 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.5/16-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi