

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1/2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1/2-20
GTIN	4062406039363
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,5 mm

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen syvyys	38,1 mm
Terien lkm Z	3

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierrettä/ tuuma	20
varren $\varnothing D_s$	11 mm
Alkureiän \varnothing	11,5 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1/2-20 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi