

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/2-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130036 1.1/2-12
GTIN	4062406042677
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	38,1 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteen syvyys	76,2 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	36 mm

Terien lkm Z	4
Kierteennousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	1.1/2-12 UNF LH
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi