

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/8-16**

**Tilastiedot**

Tilausnumero	130035 1.3/8-16
GTIN	4062406040277
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	33,4 mm
Kierteennousu	1,588 mm
Lastu-urien määrä	4
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	200 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	69,85 mm

Kierteen Ø	34,925 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/8-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi