

**Garant**
**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 1.3/4-12**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 1.3/4-12
GTIN	4062406040697
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	220 mm
Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Kierteen Ø	44,45 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Standardi	DIN 376

Kierteen syvyys	88,9 mm
Alkureiän Ø	42,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	29 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/4-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi