

Garant**Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 5/16-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130035 5/16-32
GTIN	4062406039127
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 7,94 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,25 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	23,79 mm
Kierteen Ø	7,94 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	32
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Standardi	DIN 371

varren $\varnothing D_s$	8 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Alkureiän \varnothing	7,25 mm
Lastu-urien määrä	3
Kokonaispituus L	90 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	5/16-32 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi