

**Garant****Konekierretappi läpirei'ille, TiN, Tyyppi: 9/16-16****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130035 9/16-16 |
| GTIN         | 4062406039462  |
| Tuoteluokka  | 10N            |

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 14,29 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,8 mm

**Tekninen kuvaus**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Standardi         | DIN 376  |
| Kierteen Ø        | 14,29 mm |
| Kierrettä/ tuuma  | 16       |
| Alkureiän Ø       | 12,8 mm  |
| Kokonaispituus L  | 110 mm   |
| Lastu-urien määrä | 3        |
| Kierteennousu     | 1,588 mm |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Kierteen syvyys         | 57,16 mm                                 |
| Terien lkm Z            | 3  |
| Varren nelikulmio □     | 9 mm                                     |
| varren Ø D <sub>s</sub> | 11 mm                                    |
| Lastuava aine           | HSS E                                    |
| Kierretyyppi            | UN                                       |
| Kierteen koko           | 9/16-16 UN                               |
| Pinnoitus               | TiN                                      |
| Kylkikulma              | 60 astetta                               |
| Kierrenormi             | ASME B1.1                                |
| Toleranssiluokka        | 1B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,20                                 |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,10                                 |
| Toleranssiluokka        | 3B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B                                       |
| Toleranssiluokka        | 2B +0,05                                 |
| Etuviiste               | B  |
| Varsi                   | Lieriövarsi, h9                          |
| Sisäjähdytys            | ei                                       |
| Käyttö poraustavalla    | enintään 3×D läpireiällä                 |
| Leikkaussuunta          | Oikea                                    |
| Kierretyökalun tyyppi   | Konekierretappi<br>perinteiseen työstöön |
| Värirenkas              | ilman                                    |
| Tuotetyyppi             | Kierretappi                              |